

**Garant****CC.T 120404, Zvrst: HB725-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 120404 HB725-1 Zvrst: HB725-1  
Lomilec odrezkov: UM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm

Glavna uporaba	UNI
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB725-1
Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	UM1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje