

Garant**TC.T 110204, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	UM1
Toleranca	M
Glavna uporaba	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Zvrst	HB725-1
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje