

**Garant****SC.T 120404, Zvrst: HB725-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 260765 HB725-1 |
| GTIN                  | 4062406765750  |
| Razred artikla        | 21G            |

## Opis

SC.T 120404 HB725-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UM1

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Podajanje f: 0,05 - 0,5 mm/v

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 250 m/min  |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Rezalni material                        | HM              |
| Lomilec odrezkov                        | UM1             |
| Glavna uporaba                          | UNI             |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava   |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4               |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 120404                             |
| Toleranca                     | M                                       |
| Globina reza $a_p$            | 0,2 - 4 mm                              |
| Radij rezila                  | 0,4 mm                                  |
| Podajanje f                   | 0,05 - 0,5 mm/v                         |
| Zvrst                         | HB725-1                                 |
| Vrsta izdelka                 | Obračalna rezalna ploščica za struženje |