


Garant**SC.T 09T304, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 09T304 HB725-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UM1

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mmPodajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	UNI
Lomilec odrezkov	UM1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304

Zvrst	HB725-1
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje