

Garant**SC.T 120408, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120408 HB725-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UM1

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Podajanje f: 0,05 - 0,5 mm/v

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	UM1
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm

Zvrst	HB725-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Toleranca	M
Glavna uporaba	UNI
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje