

Garant
VB.T 160404, Zvrst: HB725-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160404 HB725-1 Zvrst: HB725-1
 Lomilec odrezkov: UM1
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
 Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	HB725-1
Toleranca	M
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Lomilec odrezkov	UM1
Glavna uporaba	UNI
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje