

Garant**VB.T 160408, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Zvrst	HB725-1
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Toleranca	M
Rezalni material	HM

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje