

**Garant**
**VB.T 110304, Zvrst: HB725-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Razred artikla	21G

### Opis

VB.T 110304 HB725-1 Zvrst: HB725-1  
 Lomilec odrezkov: UM1  
 Toleranca: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

### Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Zvrst	HB725-1

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	UM1
Glavna uporaba	UNI
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje