

Garant**TCMT 16T308, Zvrst: HB725-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	HB725-1
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	UM1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje