

**Garant****TCMT 110208, Zvrst: HB725-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Razred artikla	21G

### Opis

TCMT 110208 HB725-1 Zvrst: HB725-1  
Lomilec odrezkov: UM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

### Tehnični opis

Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB725-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208

Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	UNI
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	UM1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje