

**Garant****DC.T 070204, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260353 HB7130-2 |
| GTIN                  | 4062406769215   |
| Razred artikla        | 21G             |

### Opis

DC.T 070204 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

### Tehnični opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | DCMT 070204       |
| Rezalni material                        | HM                |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 270 m/min    |
| Radij rezila                            | 0,4 mm            |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen   |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Glavna uporaba     | M                                       |
| Toleranca          | M                                       |
| Lomilec odrezkov   | VS                                      |
| Podajanje f        | 0,1 - 0,3 mm/v                          |
| Zvrst              | HB7130-2                                |
| Globina reza $a_p$ | 0,2 - 1,5 mm                            |
| Vrsta izdelka      | Obračalna rezalna ploščica za struženje |