

**Garant****VBMT 160402, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Razred artikla	21G

## Opis

VBMT 160402 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160402
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje