

**Garant****DC.T 11T308, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T308 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	VS
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Zvrst	HB7130-2
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje