



## Rezalec za cevi DP50 za HT-cevi, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	818190 1
GTIN	4003773087809
Razred artikla	86A

### Opis

#### Izvedba:

Telo orodja iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Obrnljivo rezilo, zamenljivo brez uporabe orodja, iz kakovostnega jekla za ležaje. Optimalno vodilo za cev in preprosto rezanje zaradi drsno uležajenih in samonastavljivih kolesc. Zaradi vzmetnih rezil med rezanjem ni potrebno nobeno dodatno nastavljanje.

#### Prednosti:

Eno orodje, dve funkciji, trije premeri. **Običajne cevi za odpadno vodo iz umetne mase preprosto in čisto ločite ter posnemajte zarobek v enem delovnem koraku.** Gladek rez: Brez nastavljanja, brez posnemanja zarobka in zmanjšana nevarnost zamašitve ali poškodb tesnila.

#### Uporaba:

Za rezanje visokotemperaturnih cevi in številnih drugih cevi iz umetne mase s  $\varnothing$  32, 40 ali 50 mm ter debelino stene do 2,4 mm. Preprosto pozicioniranje zaradi pregleda čez mesto zarezovanja. Odrez ali fin rez že od dolžine reza pribl. 10 mm.

#### Rezervni del:

Za nadomestno rezilo glejte art. 818191 vel. 1 in nadomestno hitrovpenjalno os art. 818192 vel. 1.

### Tehnični opis

za zunanji $\varnothing$ cevi	32 mm
za zunanji $\varnothing$ cevi	40 mm
za zunanji $\varnothing$ cevi	50 mm

Masa	294 g
Dolžina	202 mm
Za cevi iz	aluminij
Za cevi iz	medenina
Za cevi iz	VA
Za cevi iz	Baker
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

---

## Pribor

Nadomestna rezila Tip 1	818191 1
Nadomestna os za hitro zamenjavo Tip 1	818192 1