

HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL, CZ, Tip: 25N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081104 25N
GTIN	4003644024131
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Kompaktni in visokokakovostni plastični kabelski bobni HEDI® s premerom bobna 250 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.

- **7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**

Primerni tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Material ohišja	Umetna masa
-----------------	-------------

Vrsta IP-zaščite	IP 44
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H07RN-F
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Število letav z vtičnicami	3
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Omrežna napetost	240 V
Dolžina kabla	25 m
Diagnostični sistem na voljo	da
Material kabla	Neoprenska guma
Vrsta izdelka	Kabelski bobni