

HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL, CZ, Tip: 50N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081104 50N
GTIN	4003644024117
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Kabelski boben, **generacija 7**. Izjemno čvrsto, stabilno in zanesljivo. Z montažo na steno, držalom za kabel, kabelskim vodilom in vrtljivim ročajem. Dodatno ustreza DGUV I 203#006 (prej BGI 608).

- **Stopalna površina na hrbtni strani za dodatno stabilizacijo**
- **Integriran tesnilni rob vtiča**

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Vrsta IP-zaščite: IP 44

odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16A) W

Razred kabla: H07RN-F

Struktura kabla: H05RR-F

Material kabla: Guma

Dolžina kabla: 50 m

Število letov z vtičnicami: 3

Tehnični opis

Material ohišja	Umetna masa
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16A) W
Razred kabla	H07RN-F
Dolžina kabla	50 m
Število letov z vtičnicami	3
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Nazivna napetost	250 V
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Struktura kabla	3G1,5
Material kabla	Guma
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni