


**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: HU7315-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AF
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Toleranca	G
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T302
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Zvrst	HU7315-1

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Glavna uporaba	N
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje