

Garant**CCGT 120402, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120402 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Toleranca	G
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,2 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AF
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120402
Zvrst	HU7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje