

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7315-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Toleranca	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Lomilec odrezkov	AF
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM

Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7315-1
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje