

**Garant****DC.T 070202, Zvrst: HU7315-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Razred artikla	21G

## Opis

DCMT 070202 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1  
Lomilec odrezkov: AF  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

## Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	G

Globina reza $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	neprevlečeni
Zvrst	HU7315-1
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AF
Radij rezila	0,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje