

**Garant****DC.T 11T302, Zvrst: HU7315-1**

### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260356 HU7315-1 |
| GTIN                  | 4062406769864   |
| Razred artikla        | 21G             |

### Opis

DCMT 11T302 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1  
Lomilec odrezkov: AF  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

### Tehnični opis

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | DCGT 11T302       |
| Rezalni pogoji                      | neprekinjen       |
| Podajanje $f$                       | 0,03 - 0,1 mm/v   |
| Prevleka                            | neprevlečeni      |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 2                 |

|   |   |
|---|---|
| Toleranca                               | G                                       |
| Glavna uporaba                          | N                                       |
| Zvrst                                   | HU7315-1                                |
| Lomilec odrezkov                        | AF                                      |
| Radij rezila                            | 0,2 mm                                  |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 600 m/min                         |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina                         |
| Globina reza $a_p$                      | 0,05 - 0,6 mm                           |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |