

**Garant****DC.T 11T302, Zvrst: HB7315-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260356 HB7315-1 |
| GTIN                  | 4062406769871   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Opis

DCMT 11T302 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1  
Lomilec odrezkov: AF  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

## Tehnični opis

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | DCGT 11T302       |
| Zvrst                               | HB7315-1          |
| Glavna uporaba                      | N                 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 2                 |
| Globina reza $a_p$                  | 0,05 - 0,6 mm     |

|   |   |
|---|---|
| Lomilec odrezkov                        | AF                                      |
| Rezalni material                        | HM                                      |
| Radij rezila                            | 0,2 mm                                  |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 600 m/min                         |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen                             |
| Podajanje f                             | 0,03 - 0,1 mm/v                         |
| Toleranca                               | G                                       |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |