


Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 060202 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AF
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060202
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Zvrst	HB7315-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje