


Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AF
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Toleranca	G
Zvrst	HB7315-1
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060204
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje