


**Garant****CC.T 09T304, Zvrst: HB7315-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260058 HB7315-1 |
| GTIN                  | 4062406769925   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Opis

CC.T 09T304 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1  
Lomilec odrezkov: AF  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

## Tehnični opis

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Globina reza $a_p$                  | 0,05 - 0,5 mm           |
| Rezalni pogoji                      | neprekinjen             |
| Lomilec odrezkov                    | AF                      |
| Glavna uporaba                      | N                       |
| Podajanje $f$                       | 0,03 - 0,1 mm/v         |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 2                       |

|   |   |
|---|---|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 600 m/min                         |
| Zvrst                                   | HB7315-1                                |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CCGT 09T304                             |
| Toleranca                               | G                                       |
| Radij rezila                            | 0,4 mm                                  |
| Rezalni material                        | HM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |