

Garant**CC.T 09T302, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Razred artikla	21G

Opis

CCMW 09T302 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm

Lomilec odrezkov	AF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Toleranca	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7315-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje