


**Garant**
**CC.T 120404, Zvrst: HB7315-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Razred artikla	21G

### Opis

CC.T 120404 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1  
 Lomilec odrezkov: AF  
 Toleranca: G  
 Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

### Tehnični opis

Toleranca	G
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Zvrst	HB7315-1

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 600 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120404
Lomilec odrezkov	AF
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje