


Garant**CCGT 120402, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120402 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120402
Lomilec odrezkov	AF
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7315-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje