

**Garant****DC.T 11T304, Zvrst: HB7315-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Razred artikla	21G

### Opis

DC.T 11T304 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1  
Lomilec odrezkov: AF  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AF
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	N
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	G
Rezalni pogoji	neprekinjen

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T304
Zvrst	HB7315-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje