

Garant**DC.T 11T308, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Lomilec odrezkov	AF
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T308

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Toleranca	G
Zvrst	HB7315-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje