

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070204

Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Zvrst	HB7315-1
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	AF
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje