

JEPSON POWER

Akumulatorska ročna krožna žaga za kovino, Tip: 8203E**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Zmogljive krožne žage za kovino za zanesljivo rezanje jeklenih profilov in cevi, nž-kovin, pločevine, kovinskih plošč in vezanih panelov **brez iskrenja**.

- **Uporaba hladilnih mazalnih sredstev ni potrebna.**
- **Naknadna obdelava ni potrebna.**
- **Rezanje v nekaj sekundah.**

Akumulatorska ročna krožna žaga za kovino Hand DRY Cutter 8203E.

- **Odlična za rezanje jekla, jeklene pločevine, vezanih panelov, kovinskih plošč, cevi in profilov iz jekla, nž-kovin in kompozitnih materialov do debeline 6 mm.**
- **Zbiralnik odrezkov za čisto delo.**
- **Opremljena z žaginim listom iz karbidne trdine Ø 203/48Z, „odpornim proti LBS“, za najboljšo življenjsko dobo in kakovost.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 visokozmogljivima akumulatorjema LiHD 18 V 5,5 A, žaginim listom, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom.

Napotek:

Združljiva z akumulatorskim sistemom različnih proizvajalcev vodilnih znamk električnih orodij Cordless Alliance System (CAS). Primerne žagine liste najdete pod art. 078243.

Tehnični opis

Maksimalna globina reza 90°	67 mm
Maksimalno število vrtljajev	3500 min ⁻¹
Ø lista za žago	203 mm
Maksimalna globina reza 45°	42 mm
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	8203E
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa brez akumulatorja	5,4 kg
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta izdelka	Žaga