

JEPSON POWER**List krožne žage Drytech® Ø 203 mm, Število zob: 54****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078243 54
GTIN	4260052468104
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Optimalno za žaganje kovinskih mrež in rešetak, trapeznih pločevin, profilov, kabelskih kanalov, cevi za rolo vrata itd. Z debelino od 1,0 do 1,7 mm so žagini listi LBS bistveno tanjši od običajnih žaginih listov. Tako so učinkovitejši, hitrejši in poskrbijo za manjšo porabo materiala. Energijska varčnost in s tem večja zmogljivost akumulatorja. Rezalna hitrost maks. 4000 vrt./min.

Tehnični opis

Primerno za materiale	INOX
Širina reza B	1,7 mm
Število zob	54
Ø izvrtine	25,4 mm
Ø lista D	203 mm
Vrsta izdelka	List krožne žage

