

JEPSON POWER

List krožne žage Drytech® Ø 203 mm, Število zob: 48**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 078243 48 |
| GTIN | 4260052466780 |
| Razred artikla | 07E |

Opis**Izvedba:**

Optimalno za žaganje kovinskih mrež in rešetk, trapeznih pločevin, profilov, kabelskih kanalov, cevi za rolo vrata itd. Z debelino od 1,0 do 1,7 mm so žagini listi LBS bistveno tanjši od običajnih žaginih listov. Tako so učinkovitejši, hitrejši in poskrbijo za manjšo porabo materiala. Energijska varčnost in s tem večja zmogljivost akumulatorja. Rezalna hitrost maks. 3800 vrt./min.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|------------------|
| Ø lista D | 203 mm |
| Število zob | 48 |
| Primerno za materiale | Steel |
| Širina reza B | 1,2 mm |
| Ø izvrtine | 25,4 mm |
| Vrsta izdelka | List krožne žage |

