

Garant**VC.T 160402, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,2 mm
Toleranca	G
Prevleka	neprevlečeni
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Zvrst	HU7315-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min

Lomilec odrezkov	AF
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160402
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje