

Garant**VC.T 110302, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 110302 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 600 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AF
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Rezalni material	HM

Toleranca	G
Zvrst	HB7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 110302
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje