

Garant**VC.T 160402, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 160402 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 600 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160402
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7315-1

Lomilec odrezkov	AF
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Toleranca	G
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje