

Garant**VC.T 160408, Zvrst: HB7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 600 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Zvrst	HB7315-1
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	AF

Toleranca	G
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje