

Garant
VC.T 160404, Zvrst: HB7315-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1
 Lomilec odrezkov: AF
 Toleranca: G
 Globina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 600 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	G
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160404
Lomilec odrezkov	AF

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7315-1
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje