

**Garant****VC.T 110304, Zvrst: HB7315-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Razred artikla	21G

## Opis

VC.T 110304 HB7315-1 Zvrst: HB7315-1  
Lomilec odrezkov: AF  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 600 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AF
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 110304

Zvrst	HB7315-1
Rezalni material	HM
Toleranca	G
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje