

Garant**ZCMX 130404, Zvrst: HBZ140**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268443 HBZ140
GTIN	4062406770181
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130404
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Zvrst	HBZ140

Ustrezno za \varnothing orodja D _c	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje