

Garant**ZCMX 130404, Zvrst: HBZ025**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Tehnični opis

Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Zvrst	HBZ025
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130404

Ustrezno za \emptyset orodja D _c	25 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje