

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273781 32/3
GTIN	4062406777036
Razred artikla	21W

Opis**Uporaba:**

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273749.

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Višina lista h ₅	32 mm
Širina zareze w	3 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	110 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

