

**Garant****List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/3mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273781 26/3   |
| GTIN                  | 4062406770327 |
| Razred artikla        | 21W           |

**Opis****Uporaba:**

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273749.

**Primerno za:**

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

**Tehnični opis**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Širina zareze w                | 3 mm                |
| za maksimalni Ø obdelovanca    | 85 mm               |
| Višina lista h <sub>5</sub>    | 26 mm               |
| Celotna dolžina L              | 120 mm              |
| Vrsta uporabe                  | nevtralna           |
| z notranjim hlajenjem          | ne                  |
| Sistemeski ključ               | da                  |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne                  |
| Vrsta izdelka                  | List za zarezovanje |

