

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 26/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273781 26/2
GTIN	4062406770310
Razred artikla	21W

Opis**Uporaba:**

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273749.

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Višina lista h ₅	26 mm
Širina zareze w	2 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	60 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

