

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273781 32/2 |
| GTIN | 4062406770334 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Uporaba:**

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273749.

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Višina lista h ₅ | 32 mm |
| za maksimalni Ø obdelovanca | 60 mm |
| Širina zareze w | 2 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Sistemski ključ | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |

