



## Ročna naprava za kovičenje GBM 40-R, Tip: GBM40R



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Razred artikla	74A

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna oblika za dobro dostopnost obdelovanca. Zelo dober prenos sile s funkcijo raglje. Hitra menjava navojnih trnov in ustnikov brez uporabe orodja.

#### Obseg dobave:

Ustniki/navojni trni M5; M6; M8 in M10. V stabilni škatli iz umetne mase.

celotna dolžina: 212 mm

za matične zakovice iz vseh materialov: M3 – M10

za aluminijaste / jeklene matične zakovice: M3 – M12

Masa: 1250 g

### Tehnični opis

za matične zakovice iz vseh materialov	M3 – M10
Oznaka proizvajalca	GBM 40-R
celotna dolžina	212 mm
za aluminijaste / jeklene matične zakovice	M3 – M12
Masa	1250 g

Vrsta izdelka

Ročne klešče za zakovice