

Garant**Svedri za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786070 8
GTIN	4062406773434
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Tehnični opis

Ø svedra	8 mm
Ø držala	8 mm
Dolžina spirale	80 mm
celotna dolžina	120 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

