

Garant**Garnitura svedrov za beton iz karbidne trdine, Število svedrov: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786078 7
GTIN	4062406773496
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Vsebina:

Sveder art. 786070: po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Tehnični opis

Število svedrov	7
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje

Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

Pribor

Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 3 mm	786070 3
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm	786070 4
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm	786070 5
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm	786070 6
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 7 mm	786070 7
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm	786070 8
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm	786070 10