

**Garant****Garnitura svedrov za beton iz karbidne trdine, Število svedrov: 5****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 786078 5      |
| GTIN                  | 4062406773489 |
| Razred artikla        | 71C           |

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

**Vsebina:**

Sveder art. 786070: po 1 kos vel. 4; 5; 6; 8; 10

**Tehnični opis**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Število svedrov  | 5               |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Standard         | ISO 5468        |
| Standard         | DIN 8039        |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje     |
| Držalo                              | cilindrično držalo |
| Vrsta izdelka                       | Sveder za kamen    |

---

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm  | 786070 4  |
| Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm  | 786070 5  |
| Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm  | 786070 6  |
| Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm  | 786070 8  |
| Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm | 786070 10 |